


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5001.082

Guida di fissaggio cavi

Stato: 11/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

CM 5001.082 - Guida di fissaggio cavi Profilo a C per piastre di montaggio per VX, TS, VX SE, TP

Utili per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Le guide sono disponibili in diverse larghezze, a seconda della larghezza della piastra di montaggio. Le squadrette di fissaggio fornite a corredo consentono tre diverse possibilità di installazione sulla piastra di montaggio.

Caratteristiche

Codice prodotto	CM 5001.082
Descrizione prodotto	Utili per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Le guide sono disponibili in diverse larghezze, a seconda della larghezza della piastra di montaggio. Le squadrette di fissaggio fornite a corredo consentono tre diverse possibilità di installazione sulla piastra di montaggio.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Incl. 2 squadrette di fissaggio e viti di fissaggio
Possibili installazioni	dritta, distante 23 mm dalla piastra di montaggio dritta, distante 10 mm dalla piastra di montaggio inclinata verso la piastra di montaggio
Opzioni di installazione per zoccolo VX	Nella larghezza/profondità dello zoccolo 1000 mm, con montaggio sugli angolari del fondo, in combinazione con viti esagonali per lamiera d'acciaio
Opzioni di installazione per zoccolo VX, acciaio inox	Nella larghezza dello zoccolo 1000 mm, in combinazione con viti esagonali M6 e dadi M6
Adatti per	Sistema zoccolo VX Sistema zoccolo VX, acciaio inox
Dimensioni	Lunghezza: 899 mm

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS VX SE TP Larghezza: = 1.000 mm
Adatto per larghezza	1.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.865
Peso lordo	0.965
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177502963
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604