

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.007

Deflettore aria

Stato: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.007 - Deflettore aria per VX IT profilati portanti 19" dynamic

Per separare le zone calde e fredde all'interno dell'armadio con copertura del passaggio o impiego di un sistema LCP.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | DK 5302.007 |
| Descrizione prodotto | Per un aumento mirato dell'efficienza energetica di un sistema di climatizzazione. |
| Vantaggi | Listello a spazzola per una compartimentazione senza interferenze con chassis installati sul piano di montaggio esterno. |
| Applicazioni tipiche | Per separare le zone calde e fredde all'interno dell'armadio con compartimentazione del corridoio o impiego di un sistema LCP. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio Pannello cieco: plastica secondo UL 94-HB, priva di alogen Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB |
| Superficie | Verniciati |
| Colore | RAL 9005 |
| Parti incluse nella fornitura | 2 flange verticali 2 flange orizzontali 4 listelli a spazzola 4 pz. schiuma isolante poliuretanica Materiale di fissaggio 6 pannelli ciechi, 482,6 mm (19"), 1 HE |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Indicazioni per il montaggio | Per separare le zone, le flange verticali dotate di listelli a spazzola possono essere montate su entrambi i profilati anteriori e posteriori da 19". Il montaggio delle flange orizzontali dotate di listelli a spazzola è possibile solo sui profilati anteriori da 19". Le feritoie di montaggio da 482,6 mm (19") integrate nelle lamiere di compartimentazione possono essere chiuse con pannelli ciechi, per l'installazione di ulteriori componenti di allestimento o per il passaggio dei cavi. Tenere in considerazione le parti incluse nella fornitura specifica del prodotto. |
| Adatti per | Larghezza: = 800 mm Altezza: = 2.200 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 7.9 |
| Peso lordo | 8.5 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 32,4 kg CO ₂ eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| EAN | 4028177955226 |
| E-Number Sweden | E7282579 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |