### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 5302.005 Deflettore aria

Stato: 9/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## DK 5302.005 - Deflettore aria per VX IT profilati portanti 19" dynamic

Per separare le zone calde e fredde all'interno dell'armadio con copertura del passaggio o impiego di un sistema LCP.



#### Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5302.005
Descrizione prodotto	Per un aumento mirato dell'efficienza energetica di un sistema di climatizzazione.
Vantaggi	Listello a spazzola per una compartimentazione senza interferenze con chassis installati sul piano di montaggio esterno.
Applicazioni tipiche	Per separare le zone calde e fredde all'interno dell'armadio con compartimentazione del corridoio o impiego di un sistema LCP.
Materiale	Lamiera d'acciaio Pannello cieco: plastica secondo UL 94-HB, priva di alogeni Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	2 flange verticali 2 flange orizzontali 4 listelli a spazzola 4 pz. schiuma isolante poliuretanica Materiale di fissaggio 6 pannelli ciechi, 482,6 mm (19"), 1 HE

© Rittal 2025

#### Caratteristiche

Indicazioni per il montaggio	Per separare le zone, le flange verticali dotate di listelli a spazzola possono essere montate su entrambi i profilati anteriori e posteriori da 19".	
	Il montaggio delle flange orizzontali dotate di listelli a spazzola è possibile solo sui profilati anteriori da 19".	
	Le feritoie di montaggio da 482,6 mm (19") integrate nelle lamiere d compartimentazione possono essere chiuse con pannelli ciechi, per l'installazione di ulteriori componenti di allestimento o per il	
		passaggio dei cavi. Tenere in considerazione le parti incluse nella
		fornitura specifica del prodotto.
	Adatti per	Larghezza: = 800 mm
		Altezza: = 2.000 mm
Confezione	1 pz.	
Peso netto	7.7	
Peso lordo	8.12	
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	30,9 kg CO2 eq (Cat B)	
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato	
	approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato	
Codice tariffa doganale	73269098	
EAN	4028177955202	
E-Number Sweden	E7282577	
ETIM 9	EC000331	
ECLASS 8.0	27189272	

© Rittal 2025 3