


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.036

Kit spazzole

Stato: 31/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5302.036 - Kit spazzole Per canalina passacavi VX IT

Le aperture per il passaggio dei cavi, ricavate in qualsiasi punto della parete laterale, parete posteriore, porta, lamiera del tetto e del fondo.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5302.036
Descrizione prodotto	Per la compartimentazione perimetrale del piano di montaggio da 19" ed una circolazione mirata del flusso d'aria fredda sui componenti interni.
Vantaggi	Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi Avvitabile alternativamente Adattabile all'altezza massima del contenitore di 47 HE con taglio a misura in lunghezza
Applicazioni tipiche	Il kit spazzole è stato progettato per la combinazione con due canaline passacavi verticali su entrambi i lati del piano di montaggio 19". Se il kit spazzole è abbinato ad una canalina passacavi, può essere utilizzato come alternativa al deflettore d'aria. La combinazione con deflettore aria e canalina portacavi è possibile anche come allestimento parziale
Funzionamento	Il kit spazzole è composto da listelli a spazzola verticali per la zona tra la canalina passacavi e la parete laterale, nonché da deflettori orizzontali con listelli a spazzola per compartimentare la zona tetto/fondo sul piano di montaggio 19"
Materiale	Listello a spazzola: plastica secondo UL 94-V0 Spazzole: plastica secondo UL 94-HB Deflettori aria: lamiera d'acciaio, verniciata
Colore	RAL 9005

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	2 listelli a spazzola, in verticale, su entrambi i lati 2 deflettori d'aria orizzontali, in alto e in basso 2 listelli a spazzola in orizzontale, in alto e in basso tra il primo piano di montaggio da 19" e la lamiera di fondo e del tetto 8 listelli a spazzola tra la canalina passacavi e la lamiera del tetto o del fondo Materiale di fissaggio
Lunghezza delle setole	48 mm
Possibili installazioni	profili portanti 19" standard nel VX IT profili portanti 19" dynamic nel VX IT
Indicazioni per il montaggio	Per poter utilizzare la canalina passacavi in combinazione con il kit spazzole come elemento di canalizzazione dell'aria, le aperture di ingresso cavi nella canalina devono essere chiuse o coperte da un pannello per l'introduzione dei cavi con listello a spazzola
Adatti per	Larghezza: = 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	4.6
Peso lordo	4.8
Codice tariffa doganale	39259020
EAN	4028177952652
E-Number Sweden	E7282596
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421