


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.155

Profili da 19" dynamic

Stato: 8/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5302.155 - Profili da 19" dynamic per VX IT

Profilati portanti, anche per il montaggio di kit di installazione per sistemi server.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5302.155
Esecuzione	per VX IT profilati portanti 19" dynamic
Descrizione prodotto	Per l'installazione di un piano di montaggio in pollici o per il montaggio parziale in pollici. La forma a L consente l'utilizzo di tutti i comuni kit di montaggio di sistemi server che vengono fissati direttamente al sistema di foratura da 19".
Vantaggi	Marcatura HE integrata, bidirezionale Il sistema di foratura integrato nel reticolo HE sulla parte anteriore e laterale, consente l'installazione di elementi di passaggio cavi per l'organizzazione del cablaggio
Dati tecnici	Fori tondi e quadrati ai lati nel reticolo HE La compensazione automatica del potenziale avviene tramite gli elementi di fissaggio delle parti piane Sistema di foratura in pollici incluso il fissaggio centrale HE secondo la norma EIA 310
Applicazioni tipiche	Per l'allestimento di un piano di fissaggio in pollici all'interno del sistema di contenitori VX IT
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
Superficie	Trattamento di fondo
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Posizione d'installazione	posteriore
Possibili installazioni	Si possono realizzare larghezze di montaggio alternative da 21" – 24", a seconda del tipo di montaggio scelto e delle dimensioni del contenitore

Caratteristiche

Indicazioni per il montaggio	Per il fissaggio è necessaria una combinazione di traversa, sostegno di profondità o angolare di montaggio La scelta delle diverse opzioni di montaggio dipende dalle rispettive dimensioni dell'armadio
Adatti per	Altezza: = 42 HE
Confezione	2 pz.
Peso netto	13.16
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	52 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177955561
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore
-------------	-------------------------------