

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.105

# Profilati portanti standard 482,6 mm (19")

Stato: 1/07/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.105 - Profilati portanti standard 482,6 mm (19") per VX IT

Adatto per l'allestimento di un piano 19" (482,6 mm) di montaggio completo o per un'installazione parziale. La forma a L consente l'utilizzo di tutti i comuni kit di montaggio di sistemi server che vengono fissati direttamente al sistema di foratura da 19".

## Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5302.105
Esecuzione	per VX IT profilati portanti 19" standard
Descrizione prodotto	Adatto per l'allestimento di un piano 19" (482,6 mm) di montaggio completo o per un'installazione parziale. La forma a L consente l'utilizzo di tutti i comuni kit di montaggio di sistemi server che vengono fissati direttamente al sistema di foratura da 19".
Vantaggi	Marchatura HE integrata, bidirezionale Il sistema di foratura integrato nel reticolo HE sulla parte anteriore e laterale, consente l'installazione di elementi di passaggio cavi per l'organizzazione del cablaggio
Dati tecnici	Fori tondi e quadrati ai lati nel reticolo HE La compensazione automatica del potenziale avviene tramite gli elementi di fissaggio delle parti piane Sistema di foratura in pollici incluso il fissaggio centrale HE secondo la norma EIA 310
Applicazioni tipiche	Per l'allestimento di un piano di fissaggio in pollici all'interno del sistema di contenitori VX IT
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie	Trattamento di fondo
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Posizione d'installazione	posteriore

# Caratteristiche

Possibili installazioni	Si possono realizzare larghezze di montaggio alternative da 21" – 24", a seconda del tipo di montaggio scelto e delle dimensioni del contenitore
Indicazioni per il montaggio	Per il fissaggio è necessaria una combinazione di traversa, sostegno di profondità o angolare di montaggio La scelta delle diverse opzioni di montaggio dipende dalle rispettive dimensioni dell'armadio
Adatti per	Altezza: = 38 HE = 1.800 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	7,6 kg
Peso lordo	8,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	31 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	VX IT kit profili 19" front. 42U std