

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.322 Guidacavi

Stato: 23/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.322 - Guidacavi per VX, VX IT

Per raccolta e inserimento cavi per applicazioni di rete e server.



## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto               | VX 5302.322   |
| Vantaggi                      | Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi<br>Avvitabile alternativamente<br>Perforazione multifunzione integrata per il fissaggio degli elementi di passaggio cavi<br>Fori di montaggio integrati per il fissaggio delle PDU nel reticolo di foratura da 7 HE tramite fondo asolato |
| Applicazioni tipiche          | Per il passaggio dei cavi in verticale e lo scarico della trazione in applicazioni di rete e server   |
| Materiale                     | Lamiera d'acciaio   |
| Superficie                    | Verniciati  |
| Colore                        | RAL 9005  |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio  |
| Possibili installazioni       | Al telaio VX IT tra il tetto e il fondo, perimetrale<br>Nei rack VX IT larghi 800 mm, è possibile in alternativa un fissaggio a vite tra i sostegni di profondità superiori e inferiori   |

# Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Indicazioni per il montaggio   | L'installazione avviene in tutta la profondità dell'armadio sul telaio di montaggio tramite un sistema di fissaggio rapido. Se installato in armadi di larghezza 800 mm, è possibile un ulteriore fissaggio a vite ai sostegni di profondità della struttura da 19" |
| Dimensioni                     | Larghezza: 265 mm   |
| Adatti per                     | Tipo di contenitore: VX<br>VX IT<br>Altezza: ≥ 2.000 mm   |
| Confezione                     | 1 pz.   |
| Peso netto                     | 6,8 kg  |
| Peso lordo                     | 7,12 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 27,8 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato  |
| Codice tariffa doganale        | 83024200  |
| ETIM 9                         | EC000047  |
| ECLASS 8.0                     | 27400703  |
| Descrizione prodotto           | VX IT smistamento cavi 265x2000-2200  |