


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.460

Guide di sostegno, 1 HE, regolabili in profondità

Stato: 10/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.460 - Guide di sostegno, 1 HE, regolabili in profondità per VX IT, TE, TX CableNet

Per il montaggio tra un piano di fissaggio anteriore e uno posteriore.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | DK 5501.460 |
| Vantaggi | Montaggio rapido eseguibile da un solo operatore partendo dal lato anteriore dell'armadio, senza l'ausilio di attrezzi Sono disponibili tutti e tre i fori del sistema di fissaggio secondo le norme EIA per l'avvitamento dei componenti di montaggio. In alternativa, nel TE 8000 è possibile il fissaggio diretto mediante viti al sistema di foratura da 482,6 mm (19") |
| Applicazioni tipiche | Per il montaggio sul piano di montaggio anteriore Per il sostegno di componenti pesanti Per l'adattamento a distanze variabili tra i piani da 19" |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Possibili installazioni | Profilati portanti a L da 482,6 mm (19") davanti e dietro Telaio di montaggio da 482,6 mm (19") davanti e dietro per profilati portanti 19" standard |
| Capacità di carico | 800 N |
| Nota | Superficie di appoggio effettiva per ciascun lato 25 mm |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX IT TE TX CableNet |
| Distanza tra i piani | 400 - 600 mm |
| Confezione | 2 pz. |
| Peso netto | 2,164 kg |
| Peso lordo | 2,34 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Descrizione prodotto | Guide di sostegno 80KG 400-600 - 2PZ |