

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6320.300

Contenitore di comando con listelli
per l'impugnatura

Stato: 25/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6320.300 - Contenitore di comando con listelli per l'impugnatura

Contenitore di comando in lamiera d'acciaio dal design moderno, con feritoia per braccio portante Ø 130 mm, idoneo per i sistemi a braccio portante CP 60 / 120 / 180, accessibilità anteriore o posteriore, frontale in alluminio smontabile per facilitare le lavorazioni, grado di protezione IP 55

Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6320.300
Materiale	Contenitore e porta: lamiera d'acciaio Listelli per l'impugnatura: alluminio Frontale: alluminio Tappi di copertura: plastica
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale Frontale: anodizzato naturale
Colore	Contenitore e porta: RAL 7035 Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale Frontale: anodizzato naturale Tappi di copertura: similare RAL 7024
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm Parte anteriore con pannello frontale in alluminio, spessore 3 mm, facilmente lavorabile Impugnature laterali e tappi di chiusura Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm Angolare di montaggio per allestimento interno con sistema di foratura TS
Dimensioni	Larghezza: 380 mm Altezza: 380 mm Profondità: 210 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55

Caratteristiche

Esecuzione	Accesso di servizio dal retro
Nota	Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare Sistemi di chiusura per accessibilità dal retro: inserti di chiusura 27 mm, esecuzione A, inserti cilindrici di sicurezza, maniglie in plastica e maniglie a traversino, esecuzione B
Materiale di base	Alluminio
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 1 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	9,041 kg
Peso lordo	9,517 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Descrizione prodotto	CP Contenitore di comando con listelli d'impugnatura, LxAxP: 380 x 380 x 210 mm, lamiera d'acciaio, listelli d'impugnatura in alluminio, accesso per le operazioni di servizio dal retro

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---