Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6320.400

Contenitore di comando con listelli per l'impugnatura

Stato: 13/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



CP 6320.400 - Contenitore di comando con listelli per l'impugnatura

Contenitore di comando in lamiera d'acciaio dal design moderno, con feritoia per braccio portante Ø 130 mm, idoneo per i sistemi a braccio portante CP 60 / 120 / 180, accessibilità anteriore o posteriore, frontale in alluminio smontabile per facilitare le lavorazioni, grado di protezione IP 55



Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6320.400
Materiale	Contenitore e porta: lamiera d'acciaio
	Listelli per l'impugnatura: alluminio
	Frontale: alluminio
	Tappi di copertura: plastica
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione,
	verniciatura a polvere esterna, bucciata
	Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
	Frontale: anodizzato naturale
Colore	Contenitore e porta: RAL 7035
	Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
	Frontale: anodizzato naturale
	Tappi di copertura: similare RAL 7024

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm
	Parte anteriore con pannello frontale in alluminio, spessore 3 mm, facilmente lavorabile
	Impugnature laterali e tappi di chiusura
	Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
	Angolare di montaggio per allestimento interno con sistema di
	foratura TS
Dimensioni	Larghezza: 500 mm
	Altezza: 500 mm
	Profondità: 210 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Esecuzione	Accesso di servizio dal retro
Nota	Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
	Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in
	posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare
	Sistemi di chiusura per accessibilità dal retro: inserti di chiusura 27
	mm, esecuzione A, inserti cilindrici di sicurezza, maniglie in plastica
	e maniglie a traversino, esecuzione B
Materiale di base	Alluminio
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
	Numero di chiusure: 2
	Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	13.537
Peso lordo	14.249
EAN	4028177693999
ECLASS 8.0	27180505

Approvazioni

© Rittal 2025

3

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025