


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6218.110

Profilato portante CP 180

Stato: 10/09/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6218.110 - Profilato portante CP 180 aperto

Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell'apposita scanalatura interna. Il profilato può essere tagliato su misura senza necessità di eseguire filettature. Profilo aperto, richiudibile con l'apposita copertura, che agevola l'accesso in caso di interventi di manutenzione e consente l'inserimento di cavi precablati dotati di connettore. Il profilato aperto è realizzato a forma di X per aumentare la capacità di carico e permettere il passaggio di cavi di grandi dimensioni. Zona del profilo superiore idonea per cavi con connettori di grandi dimensioni (ad es. DVI o VGA), presente e utilizzabile su tutto il sistema.

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | CP 6218.110 |
| Descrizione prodotto | Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell'apposita scanalatura interna. Il profilato può essere tagliato su misura senza necessità di eseguire filettature. Profilo aperto, richiudibile con l'apposita copertura, che agevola l'accesso in caso di interventi di manutenzione e consente l'inserimento di cavi precablati dotati di connettore. Il profilato aperto è realizzato a forma di X per aumentare la capacità di carico e permettere il passaggio di cavi di grandi dimensioni. Zona del profilo superiore idonea per cavi con connettori di grandi dimensioni (ad es. DVI o VGA), presente e utilizzabile su tutto il sistema. |
| Materiale | Profilato portante: profilo in alluminio estruso Copertura: Plastica |
| Colore | Profilato portante: RAL 7035 Copertura: RAL 7024 |
| Parti incluse nella fornitura | Profilato portante Coperchio con inserzione a scatto |
| Lunghezza | 1.000 mm |
| Dimensioni | Larghezza: 90 mm Altezza: 160 mm Lunghezza: 1.000 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 10.377 |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---------------|
| Peso lordo | 10.923 |
| Codice tariffa doganale | 76042100 |
| EAN | 4028177683846 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |

Approvazioni

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione del costruttore |
|-------------|-------------------------------|