

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7000.840

Armadi di rete TE 7000, premontati

Stato: 4/05/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.840 - Armadi di rete TE 7000, premontati

Armadio TE 7000 IT, premontato con elementi principali per passacavo e installazione.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	TE 7000.840
Vantaggi	Nessun montante laterale Massima accessibilità Facili inserimenti grazie alla scomponibilità
Materiale	Lamiera d'acciaio Porta trasparente: vetro di sicurezza ESG, spessore 4 mm
Superficie	Telaio di montaggio: trattamento di fondo ad immersione Sbarre piatte: verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Telaio di montaggio autoportante 482,6 mm (19") anteriore e posteriore, regolabile in profondità Porta anteriore trasparente, con cerniera a 130°, impugnatura e serratura a chiave 3524 E Porta posteriore in lamiera d'acciaio, con cerniera a 130°, chiusura di sicurezza a chiave 3524 E Pareti laterali, con serratura, completi di chiusura di sicurezza 3524 E Telaio del fondo con finestra di massima ampiezza (per l'integrazione opzionale delle lamiere modulari) Tetto comprensiva di listello a spazzola per ingresso cavi e apertura coperta per unità di ventilazione opzionale. Piedini di livellamento M12 regolabili fino a 40 mm Distanziali, 20 mm, per innalzare la lamiera del tetto (forniti non montati) Zoccolo Flex-Block, alto 100 mm, con fori di aerazione Messa a terra del telaio secondo EN 60 950 4 profili a C per il fissaggio dei cavi nella profondità dell'armadio per mezzo di fascette reggicavi (fornita non montata) 10 staffe guidacavi in metallo, 125 x 65 mm (fornite non montate) 50 viti torx M5, dadi a gabbia M5, conduttivi (forniti non montati)

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 1.300 mm Profondità: 800 mm
------------	--

Unità di altezza	24 HE
------------------	-------

Unità di altezza	24 HE
------------------	-------

Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	495 mm
---	--------

Materiale di base	Lamiera d'acciaio
-------------------	-------------------

Confezione	1 pz.
------------	-------

Peso netto	93.7
------------	------

Peso lordo	99.7
------------	------

EAN	4028177461666
-----	---------------

ECLASS 8.0	27180207
------------	----------
