

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7165.035

Ripiani porta-apparecchi per telai
senza piano di montaggio

Stato: 31/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7165.035 - Ripiani porta-apparecchi per telai senza piano di montaggio per larghezza armadio 600 mm e 800 mm

Adatti all'installazione in armadi privi di telaio da 482,6 mm (19").

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | DK 7165.035 |
| Esecuzione | con fori di aerazione |
| Descrizione prodotto | Per il fissaggio sul telaio degli armadi senza piano di montaggio da 482,6 mm (19"). |
| Vantaggi | I perni o le guide di fissaggio vengono inseriti nella profondità dell'armadio nel reticolo con passo da 25 mm Nel ripiano sono predisposti i fori per l'inserimento delle maniglie |
| Applicazioni tipiche | Da installare negli armadi senza piano di montaggio da 19" (482,6 mm) |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Verniciati |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Ripiano porta-apparecchi, forato 4 pz. perni di fissaggio |
| Possibili installazioni | Installazione fissa: ripiano porta-apparecchi 50 kg con perni di fissaggio sullo chassis di montaggio Installazione fissa: ripiano porta-apparecchi 100 kg con guide sullo chassis di montaggio Regolabile in profondità: ripiano per apparecchi con guide telescopiche sullo chassis di montaggio |
| Capacità di carico | Carico superficiale 50 kg |
| Indicazioni per il montaggio | Per il piano di montaggio interno sono richiesti anche due elementi a chassis |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Nota | Profondità max. ripiani porta-apparecchi = profondità dell'armadio - 100 mm |
| Dimensioni | Larghezza: 471 mm Altezza: 29 mm Profondità: 500 mm |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX VX IT TS IT Larghezza: 600 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 2.78 |
| Peso lordo | 2.98 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 12,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| EAN | 4028177165809 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |