

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7241.005

### Contenitore di giunzione per fibre ottiche, regolabile in profondità

Stato: 11/12/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7241.005 - Contenitore di giunzione per fibre ottiche, regolabile in profondità

Alloggiamento di cassette di giunzione.



## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7241.005
Descrizione prodotto	Questo alloggiamento da 482,6 mm (19") accoglie le cassette di giunzione ed è utilizzabile in tutti i ripartitori di rete con piano di fissaggio 482,6 mm (19") con funzione di terminale o ripartitore per cavi in fibre ottiche. La versatilità dell'alloggiamento consente un'installazione sicura di tutte le cassette di giunzione attualmente disponibili sul mercato. La parte posteriore della cassetta di giunzione è completamente aperta per consentire il passaggio dei cavi. Una guarnizione in gomma funge da protezione antipolvere. I cavi in fibre ottiche possono essere fissati mediante fascette serracavi o fascette reggicavi. Il contenitore di giunzione è regolabile in profondità fino a 100 mm entro la flangia da 482,6 mm (19"). Inoltre può essere completamente estratto dalla flangia stessa da 482,6 mm (19"). Due dispositivi per l'eliminazione della trazione dei cavi e le clip guidacavi rappresentano una soluzione ottimale per tutti i cablaggi in fibra ottica.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore di giunzione Clip guidacavi Copertura per cassetta Accessori di fissaggio per patch-panel

# Caratteristiche

Number of splicing cassettes max	2
Nota	Nella fornitura non sono compresi il patch-panel e le cassette di giunzione
Profondità di installazione	302 mm
Unità di altezza	1 HE
Confezione	1 pz.
Peso netto	3.155
Peso lordo	3.355
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177167049
ETIM 9	EC001130
ECLASS 8.0	19170113