Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






DK 7501.000 VerticalBox

Stato: 11/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 7501.000 - VerticalBox

Contenitore compatto da 19" per piccole reti aziendale, utilizzabile come contenitore da parete, sotto scrivania o da tavolo.







Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7501.000
Descrizione prodotto	Contenitore compatto da 19" per piccole reti aziendali
Vantaggi	Utilizzabile come contenitore da parete, sotto scrivania o da tavolo
	Accessibilità interna ottimale dai tre lati
	Aerazione passiva attraverso le fessure di ventilazione
	Parete posteriore predisposta per il fissaggio di ventilatori
	Battuta della porta a scelta
	Montaggio laterale e verticale, salvaspazio dei componenti di
	allestimento da 19"
Materiale	Lamiera d'acciaio
	Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035

© Rittal 2025

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta trasparente Pareti laterali (1 fissa, 1 ad innesto) con fessure di aerazione Aperture pretranciate per l'ingresso dei cavi nel tetto e nel fondo Parete posteriore ad innesto, con aperture pretranciate per l'ingresso dei cavi e l'installazione dei ventilatori Piano di fissaggio da 19", 5 HE, orizzontale anteriore e posteriore, regolabile in profondità, distanza tra i piani 434 – 489 mm Chiusura a chiave 12321 nella portina, nelle pareti laterali e nella parete posteriore 4 piedini in plastica, autoadesivi
Unità di altezza	5 HE
Dimensioni	Larghezza: 300 mm Altezza: 540 mm Profondità: 600 mm
Altezza di montaggio per componenti	5 HE
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Capacità di carico	250 N
Capacità di carico (statico) massima per armadio secondo UL 2416	250 N
Confezione	1 pz.
Peso netto	16.188
Peso lordo	17.04
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177625426
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore

© Rittal 2025