Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.831

Armadio di rete TX CableNet


Stato: 5/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TX 7888.831 - Armadio di rete TX CableNet con porte aerate

Un nuovo livello di gestione dei cavi: il TX CableNet unisce anni di esperienza in un rack IT che soddisfa tutti i requisiti in termini di funzionalità e qualità, oltre ad essere predisposto per allestimenti interni personalizzati.


Caratteristiche

Codice prodotto	TX 7888.831
Esecuzione	2ª generazione aerato con pareti laterali
Vantaggi	Nuovo tetto ottimizzato per massimizzare lo spazio di cablaggio degli armadi con possibilità di integrazione opzionale di un modulo di ventilazione Telaio portante efficiente per una installazione personalizzabile Pareti laterali avvitate per un accesso rapido Profili 19" anteriori e posteriori, regolabili in profondità Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato
Materiale	Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta aerata sul lato anteriore e porta posteriore sul lato retro Struttura dell'armadio con montanti 19" fronte e retro Pareti laterali Lamiera del tetto avvitata, con passacavi laterali nascosti su tutta la profondità e apertura centrale coperta predisposta per l'inserimento facilitato di un modulo di ventilazione.
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza	42 HE
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	645 mm
Esecuzione	con pareti laterali
Design doors	aerato
Versione con porta posteriore	Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata
Versione con porta frontale	Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata Superficie in lamiera traforata circa 78 %
Capacità di carico	5000 N
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	117,5 kg
Peso lordo	118,5 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descrizione prodotto	Armadio di rete TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 HE, aerato, RAL 7035

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK