


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7993.128

## Armadi componibili VX25

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7993.128 - Armadi componibili VX25 Standard del Gruppo BMW AG

Utilizzabile in tutti gli impianti automotive e di componentistica del gruppo BMW AG. Armadio VX25 con zoccolo da 200 mm per il reparto Technologie Montage TMO.

## Caratteristiche

Codice prodotto	VX 7993.128
Descrizione prodotto	Utilizzabile in tutti gli impianti automotive e di componentistica del gruppo BMW AG. Armadio VX25 con zoccolo da 200 mm per il reparto Technologie Montage TMO.
Materiale	Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Porta/e con cerniere a 180° montate 8618.330 Porte con maniglia Comfort montata per inserti di chiusura 8618.259 incluso kit adattatore montato per inserto a doppio pettine 7993.200 Altezza zoccolo: 200 mm, composto da angolari ed elementi degli zoccoli anteriori e posteriori 8660.02X, altezza dello zoccolo anteriore 2 x 100 mm e posteriore 1 x 200 mm Con piastra di montaggio zincata, montaggio nella posizione più bassa nell'ultimo foro della griglia Frontalmente lampada LED 2500.220, 24 V, con alimentatore 2500.410 e con interruttore di posizione porta 2500.460

# Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 600 mm
Altezza incl. zoccolo	2.200 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	699 mm x 1.896 mm
Numero di porte	1
Confezione	1 pz.
Peso netto	131.6
Peso lordo	143