

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.176

Armadi compatti AX

Stato: 7/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

AX 7993.176 - Armadi compatti AX Standard del Gruppo BMW AG

Utilizzabile in tutti gli impianti automotive e di componentistica del gruppo BMW AG. Armadio secondario come ripartitore da 24 V o 400 V, dimensioni 800 x 900 x 400 mm, più zoccolo da 200 mm, per le tecnologie di costruzione delle carrozzerie.

Caratteristiche

Codice prodotto	AX 7993.176
Descrizione prodotto	Utilizzabile in tutti gli impianti automotive e di componentistica del gruppo BMW AG. Armadio secondario come ripartitore da 24 V o 400 V, dimensioni 800 x 900 x 400 mm, più zoccolo da 200 mm per il reparto Technologie Karosseriebau TKB.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	Containitore: RAL 7035 Zoccolo: RAL 9005

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Tetto con quattro fori di fissaggio per sistema a braccio portante, coperti con tappi di tenuta, all'interno con piastra di rinforzo e quattro rivetti M6 sotto la foratura della lamiera di copertura Porta con maniglia Comfort montata 2435.100 incl. inserto a doppio pettine 2466.000 Fondo con ampia ferritoia per introduzione cavi, lamiere di fondo in più parti e con la possibilità di inserire spazzole ingresso cavi Zoccolo alto 200 mm 2820.082, composta da quattro elementi angolari, due flange per zoccolo alte 100 m montate sovrapposte davanti e una flangia alta 200 mm dietro A destra e a sinistra viene montato uno zoccolo 2820.420 alto 200 mm La porta è collegata al punto di messa a terra inferiore del contenitore tramite una bandella piatta di messa a terra 2412.316 Il rinforzo del tetto è collegato al punto di messa a terra superiore del contenitore tramite una bandella piatta di messa a terra 2412.316 Un'ulteriore bandella piatta di messa a terra 2412.316 deve essere montata dal punto di messa a terra del rinforzo tetto verso dietro sulla piastra di montaggio Piastra di montaggio: zincata
Applicazioni tipiche	Ripartitore 400 V
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 900 mm Profondità: 400 mm
Altezza incl. zoccolo	1.100 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	63
Peso lordo	65.2