


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.460

## Armadio di rete TE 8000

Stato: 21/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.460 - Armadio di rete TE 8000

Armadio di rete TE 8000 con porta trasparente, predisposto per allestimenti interni personalizzati.

## Caratteristiche

Codice prodotto	TE 7888.460
Esecuzione	con pareti laterali
Vantaggi	Nessun montante laterale Massima accessibilità Facili inserimenti grazie alla scomponibilità Battuta della porta reversibile
Materiale	Lamiera d'acciaio Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Telaio di montaggio: trattamento di fondo ad immersione Sbarre piatte: verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Telaio di montaggio autoportante 482,6 mm (19") anteriore e posteriore, regolabile in profondità Porta anteriore trasparente, con cerniera a 130°, maniglia Design e serratura a chiave 3524 E Porta posteriore in lamiera d'acciaio, con cerniera a 130°, chiusura di sicurezza a chiave 3524 E Telaio del fondo con finestra di massima ampiezza (per l'integrazione opzionale delle lamiere modulari) Lamiera del tetto, incluse feritoia coperta per ingresso cavi e unità di ventilazione opzionale 4 piedini di livellamento M10 (forniti non montati) 4 distanziali, 20 mm, per innalzare la lamiera di copertura (forniti non montati) Pareti laterali, con serratura, completi di chiusura di sicurezza 3524 E

# Caratteristiche

---

Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 1.200 mm Profondità: 800 mm
Unità di altezza	24 HE
Unità di altezza	24 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore	130 mm / 130 mm /
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	495 mm
Capacità di carico	4.000 N
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 20
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	71,5 kg
Peso lordo	74 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descrizione prodotto	TE 8000 Rack 800X1200X800 mm 24U Con Par.

# Approvazioni

---

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------