Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.831 Armadio di rete TX CableNet

Stato: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TX 7888.831 - Armadio di rete TX CableNet con porte aerate

Un nuovo livello di gestione dei cavi: il TX CableNet unisce anni di esperienza in un rack IT che soddisfa tutti i requisiti in termini di funzionalità e qualità, oltre ad essere predisposto per allestimenti interni personalizzati.







Caratteristiche

Codice prodotto	TX 7888.831		
Esecuzione	2ª generazione		
	aerato		
	con pareti laterali		
Vantaggi	Nuovo tetto ottimizzato per massimizzare lo spazio di cablaggio		
	degli armadi con possibilità di integrazione opzionale di un modulo		
	di ventilazione		
	Telaio portante efficiente per una installazione personalizzabile		
	Pareti laterali avvitate per un accesso rapido		
	Profili 19" anteriori e posteriori, regolabili in profondità		
	Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato		
Materiale	Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm		
	Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm		
	Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm		
	Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm		
	Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm		

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere	
Colore	RAL 7035	
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta aerata sul lato anteriore e porta posteriore sul lato retro Struttura dell'armadio con montanti 19" fronte e retro Pareti laterali Lamiera del tetto avvitata, con passacavi laterali nascosti su tutta la profondità e apertura centrale coperta predisposta per l'inserimento facilitato di un modulo di ventilazione.	
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 1.000 mm	
Unità di altezza	42 HE	
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	645 mm	
Esecuzione	con pareti laterali	
Design doors	aerato	
Versione con porta posteriore	Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata	
Versione con porta frontale	Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata Superficie in lamiera traforata circa 78 %	
Capacità di carico	5000 N	
Materiale di base	Lamiera d'acciaio	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	117.5	
Peso lordo	118.5	
Codice tariffa doganale	94032080	
EAN	4028177994737	
ETIM 9	EC002499	
ETIM 8	EC002499	

© Rittal 2025 3

Caratteristiche

ECLASS 8.0	27180207

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025