

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8456.600

Armadi componibili TS 8

Stato: 13/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8456.600 - Armadi componibili TS 8 Acciaio inox

Armadi componibili TS 8 in acciaio inox 1.4301, (AISI 304), incl. piastra di montaggio. Grado di protezione IP 55.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | TS 8456.600 |
| Materiale | Telaio dell'armadio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Tetto: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna Lamiere di fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm |
| Superficie | Telaio dell'armadio e lamiere di fondo: non verniciate Porta, tetto e parete posteriore: lucidatura lineare esterna, grana 400 Piastra di montaggio: zincata |
| Parti incluse nella fornitura | Struttura dell'armadio Porta/e Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Tetto Lamiere di fondo Parete posteriore Piastra di montaggio 4 golfari di sollevamento Chiusura: doppio pettine 3 mm 2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm |

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Numero di porte | 2 |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55 |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Codice IK | IK09 |
| Nota | A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciaio inox. |
| Materiale di base | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) |
| Dimensioni | Larghezza: 1.200 mm Altezza: 1.800 mm Profondità: 400 mm |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 1.099 mm x 1.696 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 160,1 kg |
| Peso lordo | 170,4 kg |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrizione prodotto | TS Armadi componibili, LxAxP: 1200x1800x400 mm, acciaio inox, 1.4301, con piastra di montaggio, doppia porta frontale |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed) |
|--------------|---|

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK