

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.040 Chassis TS 17 x 73 mm

Stato: 14/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.040 - Chassis TS 17 x 73 mm

Per allestimenti universali sul profilo portante dell'armadio o installazioni parziali. Il montaggio avviene semplicemente agganciando e bloccando l'elemento a chassis al sistema di foratura.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | TS 8612.040 |
| Esecuzione | Installabili sul piano di montaggio interno e sulle porte. |
| Descrizione prodotto | Per allestimenti universali o parziali sul profilo portante dell'armadio. Il montaggio avviene semplicemente agganciando e bloccando l'elemento a chassis al sistema di foratura. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | Viti di fissaggio |
| Lunghezza | 390 mm |
| Per porte larghe | 500 mm |
| Possibili installazioni | Sul profilo verticale TS, VX SE: montaggio sul piano interno, su tutti i lati, sfalsato in altezza Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità In TP sul profilo di allestimento interno: in larghezza, per il piano di montaggio interno Utilizzati come set di installazione per ripiani porta-apparecchi in TS, VX SE, è sufficiente agganciarli e bloccarli |
| Indicazioni per il montaggio | Per l'installazione nei pulpiti TP è necessario il profilo per l'allestimento interno |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX SE TP PC IW Larghezza/profondità: 400 mm |
| Confezione | 4 pz. |
| Peso netto | 1,6 kg |
| Peso lordo | 1,75 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 6,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Descrizione prodotto | TS Chassis TS 17 X 73 mm Piano di Montaggio Interno 400 mm |