


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.100

Chassis 23 x 64 mm

Stato: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.100 - Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.



Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8617.100
Descrizione prodotto	Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.
Vantaggi	Basta agganciare e avvitare nel sistema di foratura Sistema di foratura su tutti e quattro i lati Sopra e sotto con foratura per dadi a gabbia per il fissaggio dei componenti del cliente tramite viti a passo metrico
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX SE	In armadi con profondità 300 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX
Opzioni di installazione AX	In armadi compatti con larghezza/altezza 300 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX

Caratteristiche

Opzioni di installazione AX in acciaio inox	In enclosure width/height 300 mm, in conjunction with the base configuration rail
Opzioni di installazione per zoccolo VX	Nella larghezza/profondità dello zoccolo da 300 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con l'angolare di installazione per zoccolo Nella larghezza/profondità dello zoccolo 400 mm, con montaggio sugli angolari dello zoccolo
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 300 mm
Adatti per	Sistema zoccolo VX
Confezione	4 pz.
Peso netto	1,08 kg
Peso lordo	1,118 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,72
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Descrizione prodotto	VX Chassis 23 X 64 mm per Piano di Montaggio Interno 300 mm

Approvazioni

Spiegazioni	PCF-declaration
-------------	-----------------