


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.140 Chassis 23 x 64 mm

Stato: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.140 - Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.



Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8617.140
Descrizione prodotto	Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.
Vantaggi	Basta agganciare e avvitare nel sistema di foratura Sistema di foratura su tutti e quattro i lati Sopra e sotto con foratura per dadi a gabbia per il fissaggio dei componenti del cliente tramite viti a passo metrico
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX	In armadi con larghezza/profondità 800 mm, sul piano di montaggio interno
Opzioni di installazione VX SE	In armadi con larghezza 800 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX

Caratteristiche

Opzioni di installazione AX	In armadi compatti con larghezza/altezza 800 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
Opzioni di installazione AX in acciaio inox	In armadi compatti con larghezza 800 mm, in combinazione con le guide di allestimento fondo
Opzioni di installazione AX Plastic	In armadi compatti con larghezza 800 mm, in combinazione con squadrette universali
Opzioni di installazioni PC	In armadi con larghezza 800 mm, in combinazione con il profilo adattatore VX
Opzioni di installazione per zoccolo VX	Nella larghezza/profondità dello zoccolo da 800 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con l'angolare di installazione per zoccolo
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX IT VX SE PC AX AX plastica Suitable for width or height or depth: 800 mm
Adatti per	Sistema zoccolo VX
Confezione	4 pz.
Peso netto	3,16 kg
Peso lordo	3,376 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,61
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Descrizione prodotto	VX Chassis 23 X 64 mm per Piano di Montaggio Interno 800 mm

Approvazioni

Approvazioni

Spiegazioni

PCF-declaration