
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## VX 8617.620 Piastre di montaggio parziali

Stato: 5/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# VX 8617.620 - Piastre di montaggio parziali per VX, VX SE, PC, IW

Per l'alloggiamento di componenti aggiuntivi nell'armadio. Le piastre di montaggio parziali possono essere utilizzate in modo estremamente flessibile, fornendo la piattaforma per un'ampia varietà di applicazioni

#### Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8617.620
Descrizione prodotto	Per l'alloggiamento di componenti aggiuntivi nell'armadio. Le piastro di montaggio parziali possono essere utilizzate in modo estremamente flessibile, fornendo la piattaforma per un'ampia varietà di applicazioni.
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Possibili installazioni	L'installazione può essere eseguita sia come superficie di montaggio verticale, sia come piano orizzontale Il fissaggio avviene direttamente sul telaio dell'armadio In posizione avanzata, il fissaggio avviene tramite gli elementi a chassis su qualsiasi piano di montaggio dell'armadio Per l'installazione consecutiva su più piani di montaggio, le piastre di montaggio parziali possono essere incernierate verticalmente tramite il fissaggio a cerniera, per consentire un rapido accesso ai piani retrostanti.
Nota	Per il montaggio nel VX SE, PC, IW è necessario il profilo adattatore VX
Dimensioni	Larghezza: 1.100 mm Profondità: 300 mm

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

Adatti per  Tipo di contenitore: VX VX SE PC Larghezza: = 400 mm = 1.200 mm Profondità: = 400 mm  Confezione  1 pz.  Peso netto  8.36  Peso lordo  8.6  PCF/VE (Cradle-to-Gate)  32,8 kg CO2 eq (Cat B)  Nota sulla classificazione PCF  Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e aut Codice tariffa doganale  94039910  EAN  4028177919471  ETIM 9  EC000213  ECLASS 8.0  27409216		
Peso netto  8.36  Peso lordo  8.6  PCF/VE (Cradle-to-Gate)  Nota sulla classificazione PCF  Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e aut  Codice tariffa doganale  94039910  EAN  4028177919471  ETIM 9  EC000213	Adatti per	VX SE PC Larghezza: = 400 mm = 1.200 mm
Peso lordo 8.6  PCF/VE (Cradle-to-Gate) 32,8 kg CO2 eq (Cat B)  Nota sulla classificazione PCF Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autocolore tariffa doganale 94039910  EAN 4028177919471  ETIM 9 EC000213	Confezione	1 pz.
PCF/VE (Cradle-to-Gate)  Nota sulla classificazione PCF  Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e aut  Codice tariffa doganale  EAN  4028177919471  ETIM 9  EC000213	Peso netto	8.36
Nota sulla classificazione PCF  Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e aut  Codice tariffa doganale  94039910  EAN  4028177919471  ETIM 9  EC000213	Peso lordo	8.6
approssimativamente in base al peso del prodotto e aut  Codice tariffa doganale 94039910  EAN 4028177919471  ETIM 9 EC000213	PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,8 kg CO2 eq (Cat B)
EAN 4028177919471 ETIM 9 EC000213	Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
ETIM 9 EC000213	Codice tariffa doganale	94039910
	EAN	4028177919471
ECLASS 8.0 27409216	ETIM 9	EC000213
	ECLASS 8.0	27409216

© Rittal 2025 3