

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.410

Guida di fissaggio cavi

Stato: 27/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

VX 8619.410 - Guida di fissaggio cavi Profilo angolare per VX, TS, VX SE, PC, sistema zoccolo VX

Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel passo meccanico da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8619.410
Descrizione prodotto	Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel reticolo di foratura con passo da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.
Materiale	Acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX	In enclosure width 600 mm, in the base
Opzioni di installazione VX SE	In enclosure width 600 mm, in the base
Opzioni di installazione AX	In armadi compatti con larghezza 600 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
Opzioni di installazione AX in acciaio inox	In armadi con larghezza 600 mm in combinazione con guide di allestimento interno e chassis di allestimento fondo
Opzioni di installazioni PC	In enclosure width 600 mm, in the base
Possibili installazioni IW	In enclosure width 600 mm, in the base
Opzioni di installazione per zoccolo VX	Nella larghezza/profondità dello zoccolo da 600 mm, in combinazione con supporto/distanziatore
Opzioni di installazione per zoccolo VX, acciaio inox	Nella larghezza dello zoccolo da 600 mm, in combinazione con un dado M8
Opzioni di installazione per zoccolo AX	Nella larghezza dello zoccolo 600 mm

Caratteristiche

Adatti per	Sistema zoccolo AX Sistema zoccolo VX Sistema zoccolo VX, acciaio inox
Dimensioni	Lunghezza: 554 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX SE PC IW AX Basamento CX Pulpito compatto CX Larghezza: = 600 mm
Adatto per larghezza	600 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	2.8
Peso lordo	3.161
Codice tariffa doganale	83024900
EAN	4028177921931
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604