


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.710 Chassis 14 x 39 mm

Stato: 7/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.710 - Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.



## Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8619.710
Descrizione prodotto	Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Distance between fixing points	375 mm
Per porte larghe	500 mm
Opzioni di installazione VX	In porte con larghezza 500 mm
Opzioni di installazione VX SE	In porte con larghezza 500 mm
Opzioni di installazione AX	In armadi compatti con larghezza 400 mm e altezza 500 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX In armadi larghi 1000 mm nella porta con serratura
Opzioni di installazione AX in acciaio inox	Nell'altezza del contenitore 500 mm Nella larghezza del contenitore 400 mm
Opzioni di installazione AX Plastic	In porte con larghezza 500 mm

# Caratteristiche

Opzioni di installazione per AX in 3 parti	Nella profondità del contenitore 573 mm
Opzioni di installazione CX	Nella parte superiore e centrale del pulpito, in profondità, in combinazione con chassis di allestimento interno AX Nel basamento del pulpito nella profondità del contenitore di 500 mm In porte con larghezza 500 mm
Opzioni di installazione TP	Nell'alzata del pulpito con configurazione in 3 parti con larghezza 600 mm, in combinazione con le guide di allestimento interno per TP, armadi compatti HD
Indicazioni per il montaggio	Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con le guide di allestimento interno AX
Nota	Per l'allestimento con componenti del cliente sul sistema a chassis, sono necessarie viti per lamiera o viti autofilettanti M5
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX SE TP AX AX plastica Armadi compatti da parete AX in 3 parti Pulpito compatto CX Sistema a pulpito CX Suitable for width or height or depth: 500 mm
Confezione	4 pz.
Peso netto	0,8 kg
Peso lordo	0,92 kg
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Descrizione prodotto	VX Chassis 14 X 39 mm L= Porta 500 mm

# Approvazioni

---

Spiegazioni

PCF-declaration