


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.710 Chassis 14 x 39 mm

Stato: 28/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.710 - Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.



Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Codice prodotto | VX 8619.710 |
| Descrizione prodotto | Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Distance between fixing points | 375 mm |
| Per porte larghe | 500 mm |
| Opzioni di installazione VX | In porte con larghezza 500 mm |
| Opzioni di installazione VX SE | In porte con larghezza 500 mm |
| Opzioni di installazione AX | In armadi compatti con larghezza 400 mm e altezza 500 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX In armadi larghi 1000 mm nella porta con serratura |
| Opzioni di installazione AX in acciaio inox | Nell'altezza del contenitore 500 mm Nella larghezza del contenitore 400 mm |
| Opzioni di installazione AX Plastic | In porte con larghezza 500 mm |

Caratteristiche

| | |
|--|--|
| Opzioni di installazione per AX in 3 parti | Nella profondità del contenitore 573 mm |
| Opzioni di installazione CX | Nella parte superiore e centrale del pulpito, in profondità, in combinazione con chassis di allestimento interno AX Nel basamento del pulpito nella profondità del contenitore di 500 mm In porte con larghezza 500 mm |
| Opzioni di installazione TP | Nell'alzata del pulpito con configurazione in 3 parti con larghezza 600 mm, in combinazione con le guide di allestimento interno per TP, armadi compatti HD |
| Indicazioni per il montaggio | Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con le guide di allestimento interno AX |
| Nota | Per l'allestimento con componenti del cliente sul sistema a chassis, sono necessarie viti per lamiera o viti autofilettanti M5 |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX VX SE TP AX AX plastica Armadi compatti da parete AX in 3 parti Pulpito compatto CX Sistema a pulpito CX Suitable for width or height or depth: 500 mm |
| Confezione | 4 pz. |
| Peso netto | 0,8 kg |
| Peso lordo | 0,92 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 6,17 |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Descrizione prodotto | VX Chassis 14 X 39 mm L= Porta 500 mm |

Approvazioni

Spiegazioni

PCF-declaration