



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8660.045

# Flange laterali per zoccolo

Stato: 28/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.045 - Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d'acciaio

Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.



## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto               | VX 8660.045   |
| Esecuzione                    | Chiuso  |
| Materiale                     | Lamiera d'acciaio   |
| Colore                        | RAL 9005  |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio  |
| Dimensioni                    | Altezza: 200 mm   |
| Adatti per                    | Tipo di contenitore: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TX CableNet<br>TS<br>TS IT<br>TP<br>PC<br>IW<br>CX<br>Profondità: = 1.000 mm |

# Caratteristiche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Type rating secondo UL 50E     | Type 1<br>Type 12  |
| Peso/Conf.                     | 5,58 kg  |
| Confezione                     | 2 pz.  |
| Adatti per                     | per sistema zoccolo VX, lamiera d'acciaio  |
| Peso netto                     | 5,54 kg  |
| Peso lordo                     | 5,912 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 18,11 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale        | 94039910   |
| ETIM 9                         | EC000721   |
| ETIM 8                         | EC000721   |
| ECLASS 8.0                     | 27182003   |
| Descrizione prodotto           | VX Flangia per zoccolo laterale, altezza 200 mm, per profondità 1000 mm, lamiera d'acciaio                           |

# Approvazioni

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Spiegazioni | PCF-declaration |
|-------------|-----------------|