

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8900.050

Cuffia di blocco del sezionatore
(versione USA) per TS

Stato: 12/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8900.050 - Cuffia di blocco del sezionatore (versione USA) per TS

Cuffia per blocco sezionatore TS (versione USA), secondo le prescrizioni di sicurezza USA, installabile esclusivamente con la leva di azionamento per interruttore principale.



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8900.050
Descrizione prodotto	Cuffia completa di interblocco per porta principale di un armadio o di una serie di armadi in batteria, secondo le prescrizioni di sicurezza USA, installabile esclusivamente con leva di azionamento per i seguenti interruttori: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 e 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens per unità Max-Flex per interruttori di potenza compatti serie SENTRON (ED, FD, LD e JD)

Caratteristiche

Vantaggi	<p>In combinazione con l'azionamento meccanico, le aste di rinvio e il blocco per porta battente sono soddisfatti i requisiti della norma UL 508 A.</p> <p>Struttura compatta con larghezza di soli 100 mm.</p> <p>Montaggio al posto di una parete laterale. Con questa cuffia, tutti gli armadi standard TS 8 monoporta possono essere configurati come armadi per blocco sezionatore. Tutta la superficie di montaggio dell'armadio rimane disponibile.</p> <p>La cuffia è installabile, a scelta, a sinistra o a destra dell'armadio. Abbinando la piastra intermedia di montaggio TS, la superficie d'installazione dell'armadio principale può essere ampliata di 100 mm in larghezza.</p>
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Blocco sezionatore generale, piastrina di copertura e materiale di fissaggio inclusi.
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Grado di protezione NEMA	NEMA 12
Dimensioni	Larghezza: 100 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 500 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	22,2 kg
Peso lordo	24,7 kg
Codice tariffa doganale	73269098
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------