

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9341.050

## Supporti per sbarre PLS

Stato: 22/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9341.050 - Supporti per sbarre PLS

For PLS special busbars 800 A/1600 A, 3-pole and 4-pole, suitable for top-mounting.

## Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Codice prodotto                | SV 9341.050   |
| Materiale                      | Poliammide<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0  |
| Colore                         | RAL 7035  |
| Tensione nominale di esercizio | 1000 V, 3~<br>1500 V (DC)   |
| Valori elettrici UL (SCCR)     | 14 kA - 600 V, distanza tra i supporti 500 mm, sbarre PLS 800<br>22 kA - 600 V, distanza tra i supporti 200 mm, sbarre PLS 800<br>50 kA - 600 V, distanza tra i supporti 250 mm, sbarre PLS 800,<br>Interruttore max. 600 A, DIVQ/7<br>50 kA - 600 V, distanza tra i supporti 250 mm, sbarre PLS 800,<br>Fusibile Class L max. 800 A, JDDZ/7<br>65 kA - 480 V, distanza tra i supporti 150 mm, sbarre PLS 800,<br>Interruttore max. 600A, DIVQ/7<br>65 kA - 600 V, distanza tra i supporti 150 mm, sbarre PLS 800,<br>Fusibile Classe max. 600A, JDDZ/7 |
| Informazioni sul nr. d'ord.    | Per le applicazioni UL è necessario l'uso dei profilati base<br>Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC   |
| Sovrapponibile                 | sì  |
| Numero dei poli                | 3 poli  |
| Per sbarre di distribuzione    | PLS 800   |
| Adatto per nr. d'ord.          | 3516.000<br>3527.000<br>3528.000<br>3528.010<br>3529.000  |
| Con fissaggio interno          | sì  |
| Interasse delle sbarre         | 60 mm   |

## Caratteristiche

---

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Approvazioni            | UL                                |
| Confezione              | 4 pz.                             |
| Peso netto              | 0,32 kg                           |
| Peso lordo              | 0,368 kg                          |
| Codice tariffa doganale | 85469010                          |
| ETIM 9                  | EC001166                          |
| ECLASS 8.0              | 27400607                          |
| Descrizione prodotto    | SV RiLine60 Supporto Sbarre UI508 |

## Approvazioni

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvazioni | ABS<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)      |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |