


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.700

Adattatori per dispositivi di protezione

Stato: 22/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.700 - Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Adattatori per dispositivi di protezione per montaggio semplificato ed universale di interruttori automatici.



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9345.700
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Cavi di collegamento Inseri scorrevoli
Corrente nominale max.	630 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Interruttore max. 600 A, DIVQ/7
Connessione cavi	superiore
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Nota	Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli	3 poli
Informazioni sul nr. d'ord.	Se si utilizza il dispositivo di protezione Siemens VL630 è necessario il connettore a innesto 9342.720

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 140 mm Altezza: 345 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Per produttori (tipo)	ABB (S5, T5, T5 UL) Allen Bradley (140U-L) Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A) GE (FG630) Legrand (DPX 630) Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW) OEZ (BH630N, BH630S) Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600) Schrack (MC3) Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64) Terasaki (E630, S630)
Approvazioni	UL
Confezione	1 pz.
Peso netto	3,6 kg
Peso lordo	3,808 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	2,44
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrizione prodotto	SV Adattatore Per Dispositivi Prot Cb

Approvazioni

Approvazioni	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
--------------	--

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK