



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.730

Adattatori per dispositivi di protezione

Stato: 25/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9345.730 - Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Adattatori per dispositivi di protezione per montaggio semplificato ed universale di interruttori automatici.



Caratteristiche

| | |
|----------------------------------|--|
| Codice prodotto | SV 9345.730 |
| Materiale | Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Cavi di collegamento Inserti scorrevoli |
| Corrente nominale max. | 400 A |
| Tensione nominale di esercizio | 690 V, 3~ |
| Valori elettrici UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Interruttore max. 400 A, DIVQ/7 |
| Connessione cavi | inferiore |
| Per sistemi sbarre con interasse | 60 mm |
| Nota | Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL |
| Numero dei poli | 3 poli |
| Dimensioni | Larghezza: 140 mm Altezza: 345 mm |

Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|--|
| Per sbarre di distribuzione | Altezza: 5, 10 mm |
| Per produttori (tipo) | Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400) |
| Approvazioni | UL |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 2,831 kg |
| Peso lordo | 2,963 kg |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 1,533 |
| Codice tariffa doganale | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Descrizione prodotto | SV Adattatore Per Dispositivi Prot Cb |

Approvazioni

| | |
|--------------|--|
| Approvazioni | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |