

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.520 Armadi outdoor

Stato: 24/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.520 - Armadi outdoor

Contenitori a parete singola, monoporta o a doppia porta. Il contenitore è pronto per l'impiego in applicazioni con allestimenti interni passivi o bassa potenza di dissipazione in ambienti outdoor. Tetto con griglie di aerazione lungo tutto il perimetro



## Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9783.520
Descrizione prodotto	Contenitore esterno, con zoccolo di trasporto altezza 100 mm e tetto parapiooggia sporgente su tutti i lati.
Materiale	Alluminio AlMg3
Superficie	Verniciatura a polvere Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore per esterno a parete singola, completamente montato Contenitore base con lamiera di fondo, in tre parti Sistema di fissaggio con passo da 25 mm, nel tetto, nel fondo, anteriore e nella profondità del contenitore Porta/e anteriore/i con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027 Zoccolo di trasporto con flangia anteriore e posteriore avvitate Tetto parapiooggia
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 1.200 mm Profondità: 400 mm

# Caratteristiche

---

Dimensioni	Altezza totale: 1.355 mm Larghezza tetto parapioggia: 850 mm Altezza tetto parapioggia: 55 mm Profondità tetto parapioggia: 450 mm Larghezza utile: 712 mm Altezza utile: 1.112 mm Profondità utile: 349 mm Altezza zoccolo: 100 mm
------------	--

---

Type rating secondo UL 50E	Type 3R
----------------------------	---------

---

Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
---	-------

---

Codice IK	IK10
-----------	------

---

Materiale di base	Alluminio
-------------------	-----------

---

Confezione	1 pz.
------------	-------

---

Peso netto	46 kg
------------	-------

---

Peso lordo	48 kg
------------	-------

---

Codice tariffa doganale	94032080
-------------------------	----------

---

ETIM 9	EC000261
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---