

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1010.000

## AX ベーシックエンクロージャー、 ステンレス製

State: 2026/05/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1010.000 - AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製

頑丈なステンレス製のエンクロージャーにはカムシステムが組み込まれているため、穴あけ加工をせずに、広範囲にわたるシステム構築を迅速かつ安全に実現できます。



## Features

|           |  |
|-----------|--|
| 品番        | AX 1010.000  |
| 材質        | エンクロージャー：ステンレス<br>ドア：ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。<br>マウンティングプレート：鋼板<br>ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 表面        | ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 <math>< 0.8 \mu\text{m}</math><br>マウンティングプレート：亜鉛めっき             |
| 同梱品       | ドア付きハウジング、開角度 130°<br>マウンティングプレート<br>ロック：ダブルビットNo.5/3 mm                                     |
| 保護等級、NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12  |

# Features

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 保護等級、EN 60 529 に準拠      | IP 66  |
| 型式等級、UL 50E に準拠         | タイプ 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12                             |
| IKコード                   | IK10   |
| 寸法：                     | 幅: 600 mm<br>高さ: 600 mm<br>奥行: 210 mm  |
| 板厚 (ドア)                 | 1.5 mm   |
| 板厚 (エンクロージャー)           | 1.25 mm  |
| 材料 (マウンティングプレート)        | 2.5 mm   |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)  | 550 mm x 575 mm  |
| ドアの数                    | 1  |
| ロック                     | ロックの仕様: カムロック<br>ロックの数: 2<br>ロックインサート: ダブルビット 3 mm<br>Material lock: 亜鉛ダイカスト |
| 基材                      | ステンレス、1.4301 (AISI 304)  |
| 1パック                    | 1 個  |
| 純質量                     | 19.9 kg  |
| 総質量                     | 20.14 kg   |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 67.96  |
| 関税率番号                   | 94032080   |

# Features

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000261 |
|--------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000261 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

---

|      |   |
|------|---|
| 製品説明 | AX コンパクトエンクロージャー, 幅x高さx奥行: 600x600x210 mm, ステンレス 1.4301 製, マウンティングプレート付き, 1 枚ドア、カムロック 2 個 |
|------|---|

# Approvals

---

|           |  |
|-----------|--|
| Approvals | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
|-----------|--|

---

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Explanations | CE適合宣言書<br>PCF-declaration |
|--------------|----------------------------|