

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1012.600

## AE コンパクトボックス

State: 2026/04/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1012.600 - AE コンパクトボックス ステンレス

AE コンパクトエンクロージャー、ステンレス製、マウンティングプレートを含む。

## Features

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 品番                        | AE 1012.600  |
| 材質                        | エンクロージャー：ステンレス<br>ドア：ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。<br>マウンティングプレート：鋼板<br>ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 表面                        | ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度<br>< 0.8 μm<br>マウンティングプレート：亜鉛めっき                                |
| 同梱品                       | エンクロージャー、ドア付き<br>マウンティングプレート<br>ロック：ダブルビットNo.5/3 mm  |
| 保護等級、NEMA                 | NEMA 4X  |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠        | IP 66  |
| IKコード                     | IK08   |
| 寸法：                       | 幅: 600 mm<br>高さ: 760 mm<br>奥行: 210 mm  |
| マウンティングプレートの寸法 (幅<br>x高さ) | 549 mm x 730 mm  |
| ドアの数                      | 1  |
| ロックの数                     | 2  |

# Features

---

|            |   |
|------------|---|
| ロック        | ロックの仕様: カムロック<br>ロックの数: 2<br>ロックインサート: ダブルビット 3 mm<br>Material lock: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき                                    |
| 基材         | ステンレス、1.4301 (AISI 304)   |
| 1パック       | 1 個   |
| 純質量        | 28.5 kg   |
| 総質量        | 30 kg   |
| 関税率番号      | 94032080  |
| ETIM 9     | EC000261  |
| ETIM 8     | EC000261  |
| ECLASS 8.0 | 27180101  |
| 製品説明       | AE Compact enclosure, WHD: 600x760x210 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single-door, with two cam locks |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書  |