

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1584.000

## KX E-ボックス

State: 2026/05/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1584.000 - KX E-ボックス ステンレス

KX E-ボックス (ステンレス製) は、高いレベルの組み立て快適性、ならびに、選べるロックシステムの多様性を提供します。標準的に使用されている 180° ヒンジは、ハウジング内へのアクセスを容易にします。



## Features

品番	KX 1584.000
製品説明	KX 小型キャビネット、KX E-ボックス (ステンレス製) は、高いレベルの組み立て快適性、ならびに、選べるロックシステムの多様性を提供します。標準的に使用されている 180° ヒンジは、ハウジング内へのアクセスを容易にします。
材質	エンクロージャー：ステンレス ドア：ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。 マウンティングプレート：鋼板 ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	エンクロージャーとカバー：ヘアライン仕上げ、粒度180番 マウンティングプレート：亜鉛めっき
同梱品	マウンティングプレート ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66

# Features

型式等級、UL 50E に準拠

タイプ 1  
Type 3R  
Type 3RX  
Type 4  
Type 4X  
Type 12

寸法：

幅: 200 mm  
高さ: 300 mm  
奥行: 120 mm

マウンティングプレートの寸法 (幅  
x高さ)

175 mm x 275 mm

板厚 (エンクロージャー)

1.25 mm

板厚 (ドア)

1.25 mm

ロック

ロックの数: 1

基材

ステンレス、1.4301 (AISI 304)

1パック

1 個

純質量

3.55 kg

総質量

3.556 kg

関税率番号

84879059

ETIM 9

EC000261

ETIM 8

EC000261

ECLASS 8.0

27180101

製品説明

KX E-ボックス, 幅x高さx奥行: 200x300x120 mm, ステンレス  
1.4301 製, マウンティングプレート付き, 1 枚ドア、  
カムロック仕様

# Approvals

---

Approvals

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Explanations

CE適合宣言書  
PCF-declaration