

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1584.010 BG バスボックス

State: 2026/05/25 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1584.010 - BG バスボックス ステンレス

ステンレス製バスボックス1.4301,、 (AISI 304) 、180°のヒンジを含む。保護等級IP 66

## Features

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 品番                       | BG 1584.010   |
| 材質                       | エンクロージャー：ステンレス、1.4301 (AISI 304)<br>カバー：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布<br>180°ヒンジ：亜鉛ダイカスト |
| 表面                       | エンクロージャーとカバー：ヘアライン仕上げ、粒度240番<br>180°ヒンジ：クロムめっき  |
| 同梱品                      | エンクロージャー、カバー付き<br>180°ヒンジ (2個)<br>マウントレール TH 35/7.5<br>クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む                    |
| Protection category NEMA | NEMA 4X   |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠       | IP 66   |
| 寸法：                      | 幅: 300 mm<br>高さ: 300 mm<br>奥行: 80 mm  |
| 板厚 (エンクロージャー)            | 1.5 mm  |
| 板厚 (ドア)                  | 1.25 mm   |
| ドアヒンジの位置                 | 右/左   |
| マウントレール数                 | 1   |

# Features

---

|            |   |
|------------|---|
| ロック        | ロックの仕様: クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む<br>ロックの数: 2   |
| 基材         | ステンレス、1.4301 (AISI 304)   |
| 1パック       | 1個  |
| 純質量        | 3.1 kg  |
| 総質量        | 3.44 kg   |
| 関税率番号      | 94032080  |
| ETIM 9     | EC000261  |
| ETIM 8     | EC000261  |
| ECLASS 8.0 | 27180101  |
| 製品説明       | BG Bus enclosure, WHD: 300x300x80 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, with support rail |

# Approvals

---

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)   |
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書 |