

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1260.500

## AE コンパクトボックス

State: 2026/05/01 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1260.500 - AE コンパクトボックス

ドア付きハウジング、鋼板製、塗装済み、マウンティングプレート付き、ボトムにグラウンドプレート付き。

## Features

品番	AE 1260.500
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型 本体の底部にグラウンドプレート マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 3点ロックシステム
保護等級、NEMA	NEMA 4
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 300 mm
板厚（ドア）	2 mm
板厚（エンクロージャー）	1.5 mm
材料（マウンティングプレート）	3 mm

# Features

---

マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) 540 mm x 1,155 mm

---

ドアの数 1

---

ドアヒンジ位置変更可能 Yes

---

ロック  
ロックの仕様: 3点ロックシステム  
ロックの数: 1  
ロックインサート: ダブルビット 3 mm

---

グラウンドプレート  
サイズ: 5  
数: 1

---

基材 鋼板製

---

1パック 1 個

---

純質量 49.4 kg

---

総質量 51 kg

---

関税率番号 94032080

---

ETIM 9 EC000261

---

ETIM 8 EC000261

---

ECLASS 8.0 27180101

---

製品説明 AE Compact enclosure, WHD: 600x1200x300 mm, Sheet steel, with mounting plate, single-door, 3-point lock system

# Approvals

---

# Approvals

---

Approvals

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Explanations

CE適合宣言書  
UKCA適合宣言書