

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1301.000 KX E-ボックス

State: 2026/06/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1301.000 - KX E-ボックス ステンレス

KX E-ボックス (ステンレス製) は、高いレベルの組み立て快適性、ならびに、選べるロックシステムの多様性を提供します。標準的に使用されている 180° ヒンジは、ハウジング内へのアクセスを容易にします。



## Features

品番	KX 1301.000
製品説明	KX 小型キャビネット、KX E-ボックス (ステンレス製) は、高いレベルの組み立て快適性、ならびに、選べるロックシステムの多様性を提供します。標準的に使用されている 180° ヒンジは、ハウジング内へのアクセスを容易にします。
材質	エンクロージャー：ステンレス ドア：ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。 マウンティングプレート：鋼板 ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
表面	エンクロージャーとカバー：ヘアライン仕上げ、粒度180番 マウンティングプレート：亜鉛めっき
同梱品	マウンティングプレート ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66

# Features

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
寸法：	幅: 200 mm 高さ: 300 mm 奥行: 155 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	175 mm x 285 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.25 mm
板厚 (ドア)	1.25 mm
ロック	ロックの数: 1 Material lock: ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
基材	ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
1パック	1 個
純質量	3.88 kg
総質量	3.889 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	13.5
関税率番号	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	KX E-ボックス, 幅x高さx奥行：200x300x155 mm, ステンレス 1.4404 製, マウンティングプレート付き, 1 枚ドア、カムロック仕様

# Approvals

---

Approvals

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Explanations

CE適合宣言書  
PCF-declaration