

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1672.600

HD ターミナルボックス

State: 2026/06/29 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1672.600 - HD ターミナルボックス

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。ハウジングとカバー間の周囲にすき間なくシリコンパッキンが密着。衛生面を考慮した六角クイックリリースファスナー



Features

| | |
|-----|---|
| 品番 | HD 1672.600 |
| 仕様 | 衛生デザインボックス |
| 材質 | エンクロージャーとカバー：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm 取り付け用ブラケット：鋼板、亜鉛メッキ、2.0 mm ロックボルト：ステンレス製 パッキン：シリコン、FDA（米国食品医薬品局）ガイドライン21 CFR 177.2600に適合 |
| 表面 | ハウジングおよびカバー：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 <math>< 0.8 \mu\text{m}</math> パッキン：青色に着色（RAL 5010） |
| 同梱品 | エンクロージャー、密閉型 カバー 取り付けブラケット（取り付け済み） パッキンおよびロックボルト（同梱） |

Features

寸法：
幅 フロント: 200 mm
幅 (リア): 227 mm
前方高さ: 200 mm
高さ リア: 227 mm
奥行: 120 mm

IKコード IK08

基材 ステンレス、1.4301 (AISI 304)

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) IP 66
IP X9

Protection category NEMA NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13

型式等級、UL 50E に準拠 タイプ 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
タイプ 13

1パック 1 個

純質量 2.837 kg

総質量 2.94 kg

PCF/VE (Cradle to Gate) 11.52

関税率番号 84879090

Features

| | |
|------------|--|
| ETIM 9 | EC002713 |
| ETIM 8 | EC002713 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 製品説明 | HD Terminal box, WHD: 200x200x120 mm, Stainless steel 1.4301, with cover and silicone seal |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration |