


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 1672.600**

**HD ターミナルボックス**

State: 2026/05/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1672.600 - HD ターミナルボックス

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。ハウジングとカバー間の周囲にすき間なくシリコンパッキンが密着。衛生面を考慮した六角クイックリリースファスナー



## Features

品番	HD 1672.600
仕様	衛生デザインボックス
材質	エンクロージャーとカバー：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm 取り付け用ブラケット：鋼板、亜鉛メッキ、2.0 mm ロックボルト：ステンレス製 パッキン：シリコン、FDA（米国食品医薬品局）ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面	ハウジングおよびカバー：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 <math>< 0.8 \mu\text{m}</math> パッキン：青色に着色（RAL 5010）
同梱品	エンクロージャー、密閉型 カバー 取り付けブラケット（取り付け済み） パッキンおよびロックボルト（同梱）

# Features

---

寸法：  
幅 フロント: 200 mm  
幅 (リア): 227 mm  
前方高さ: 200 mm  
高さ リア: 227 mm  
奥行: 120 mm

---

IKコード IK08

---

基材 ステンレス、1.4301 (AISI 304)

---

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) IP 66  
IP X9

---

Protection category NEMA NEMA 1  
NEMA 3  
NEMA 3X  
NEMA 4  
NEMA 4X  
NEMA 12  
NEMA 13

---

型式等級、UL 50E に準拠 タイプ 1  
Type 3  
Type 3X  
Type 4  
Type 4X  
Type 12  
タイプ 13

---

1パック 1 個

---

純質量 2.837 kg

---

総質量 2.94 kg

---

関税率番号 84879090

---

ETIM 9 EC002713

---

# Features

---

ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	HD Terminal box, WHD: 200x200x120 mm, Stainless steel 1.4301, with cover and silicone seal

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration