

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1681.600

スイッチボックス HD

State: 2026/05/11 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1681.600 - スイッチボックス HD

食品嗜好品産業の要求事項に適合するハウジング。1個の押しボタン用カットアウト付き。ハウジングとカバー間の周囲にすき間なくシリコンパッキンが密着。衛生面を考慮した六角クイックリリースファスナー。



Features

| | |
|-----|---|
| 品番 | HD 1681.600 |
| 仕様 | 衛生デザインボックス |
| 材質 | エンクロージャーとカバー：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm ロックボルト：ステンレス製 パッキン：シリコン、FDA（米国食品医薬品局）ガイドライン21 CFR 177.2600に適合 |
| 表面 | ハウジングおよびカバー：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 <math>< 0.8 \mu\text{m}</math> パッキン：青色に着色（RAL 5010） |
| 同梱品 | エンクロージャー、密閉型 押しボタン用カットアウト付きカバー パッキンおよびロックボルト（同梱） |

Features

| | |
|--------------------------|--|
| 寸法： | 幅 フロント: 100 mm 幅 (リア): 122 mm 前方高さ: 100 mm 高さ リア: 122 mm 奥行: 90 mm |
| ピッチ寸法 | 60 mm |
| 開口部 (数 x 直径) | 1 x 22.5 mm |
| IKコード | IK08 |
| 基材 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| ロック | ロックの仕様: 衛生的な六角クイックリリースファスナー。 ロックの数: 4 |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 タイプ 13 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.88 kg |

Features

| | |
|------------|--|
| 総質量 | 0.98 kg |
| 関税率番号 | 84879090 |
| ETIM 9 | EC002713 |
| ETIM 8 | EC002713 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 製品説明 | HD スイッチボックス、幅x高さx奥行：100x100x90 mm、ステンレス 1.4301 製、押しボタン用カットアウト x1、Ø 22.5 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration |