

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1562.000

KX ターミナルボックス

State: 2026/06/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1562.000 - KX ターミナルボックス ステンレス

KX 小型キャビネット (ステンレス製) は、エンジニアリングにおける最高のデータ品質と一貫性、ならびに、多くの用途にフレキシビリティと安全性を提供します。



Features

| | |
|--------------------------|--|
| 品番 | KX 1562.000 |
| 製品説明 | 完璧なシステム。新しい KX 小型キャビネット (ステンレス製) は、エンジニアリングにおける最高のデータ品質と一貫性、ならびに、多くの用途にフレキシビリティと安全性を提供します。 |
| 材質 | エンクロージャー：ステンレス、1.4301 (AISI 304) カバー：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 |
| 表面 | エンクロージャーとカバー：ヘアライン仕上げ、粒度180番 |
| 同梱品 | エンクロージャー、カバー付き クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 66 |

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| 寸法： | 幅: 200 mm 高さ: 200 mm 奥行: 80 mm |
| 板厚 (カバー) | 1.25 mm |
| 板厚 (エンクロージャー) | 1.25 mm |
| ロック | ロックの数: 4 |
| 基材 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 1.68 kg |
| 総質量 | 1.726 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 7.11 |
| 関税率番号 | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 製品説明 | KX ターミナルボックス, 幅x高さx奥行: 200x200x80 mm, ステンレス 1.4301 製, マウンティングプレート無し, カバー付き、クイックリリースファスナー付き |

Approvals

Approvals

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書
PCF-declaration