

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1564.000

## KX ターミナルボックス

State: 2026/05/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1564.000 - KX ターミナルボックス ステンレス

KX 小型キャビネット (ステンレス製) は、エンジニアリングにおける最高のデータ品質と一貫性、ならびに、多くの用途にフレキシビリティと安全性を提供します。



## Features

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 品番                       | KX 1564.000  |
| 製品説明                     | 完璧なシステム。新しい KX 小型キャビネット (ステンレス製) は、エンジニアリングにおける最高のデータ品質と一貫性、ならびに、多くの用途にフレキシビリティと安全性を提供します。 |
| 材質                       | エンクロージャー：ステンレス、1.4301 (AISI 304)<br>カバー：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布         |
| 表面                       | エンクロージャーとカバー：ヘアライン仕上げ、粒度180番   |
| 同梱品                      | エンクロージャー、カバー付き<br>クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む  |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12                              |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠       | IP 66  |

# Features

|                 |  |
|-----------------|--|
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12                               |
| 寸法：             | 幅: 150 mm<br>高さ: 150 mm<br>奥行: 120 mm  |
| 板厚 (カバー)        | 1.25 mm  |
| 板厚 (エンクロージャー)   | 1.25 mm  |
| ロック             | ロックの数: 4   |
| 基材              | ステンレス、1.4301 (AISI 304)  |
| 1パック            | 1 個  |
| 純質量             | 1.47 kg  |
| 総質量             | 1.48 kg  |
| 関税率番号           | 84879059   |
| ETIM 9          | EC000261   |
| ETIM 8          | EC000261   |
| ECLASS 8.0      | 27180101   |
| 製品説明            | KX ターミナルボックス, 幅x高さx奥行：150x150x120 mm, ステンレス 1.4301 製, マウンティングプレート無し, カバー付き、クイックリリースファスナー付き |

# Approvals

---

Approvals

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Explanations

CE適合宣言書  
PCF-declaration