

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1565.000

## KX ターミナルボックス

State: 2026/05/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1565.000 - KX ターミナルボックス ステンレス

KX 小型キャビネット (ステンレス製) は、エンジニアリングにおける最高のデータ品質と一貫性、ならびに、多くの用途にフレキシビリティと安全性を提供します。



## Features

品番	KX 1565.000
製品説明	完璧なシステム。新しい KX 小型キャビネット (ステンレス製) は、エンジニアリングにおける最高のデータ品質と一貫性、ならびに、多くの用途にフレキシビリティと安全性を提供します。
材質	エンクロージャー：ステンレス、1.4301 (AISI 304) カバー：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
表面	エンクロージャーとカバー：ヘアライン仕上げ、粒度180番
同梱品	エンクロージャー、カバー付き クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66

# Features

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
寸法：	幅: 200 mm 高さ: 200 mm 奥行: 120 mm
板厚 (カバー)	1.25 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.25 mm
ロック	ロックの数: 4
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個
純質量	1.934 kg
総質量	2.131 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	8.96
関税率番号	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	KX ターミナルボックス, 幅x高さx奥行: 200x200x120 mm, ステンレス 1.4301 製, マウンティングプレート無し, カバー付き、クイックリリースファスナー付き

# Approvals

---

Approvals

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Explanations

CE適合宣言書  
PCF-declaration