


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2370.520

## LED 点滅型ライト

State: 2025/12/20 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2370.520 - LED 点滅型ライト シグナルピラー用、モジュール式

最適化したプリズム技術により、信号を360°放射します。同一電圧で可能な段数：5要素。

## Features

|                      |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番                   | SZ 2370.520                                                                                                             |
| 仕様                   | LED 点滅型ライト                                                                                                              |
| 製品説明                 | 最適化されたプリズム技術により、360°に光シグナルを送出します。段階照射が可能な数 = 同じ電圧仕様のコンポーネント5個。                                                          |
| メリット                 | 連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。<br>同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。<br>様々な色と電圧をご用意しています。<br>点滅用エレメントおよびフラッシュ用エレメントは電球も含み、直接取り付け可能 |
| 機能方法                 | 接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。                                                              |
| 材質                   | ポリアミド製エンクロージャー<br>キャップ：透明ポリカーボネート                                                                                       |
| 塗装色                  | 黄                                                                                                                       |
| 直径                   | 70 mm                                                                                                                   |
| 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ | 2500 V AC                                                                                                               |
| 定格絶縁電圧               | 250 V AC                                                                                                                |
| 寸法：                  | 高さ: 56 mm                                                                                                               |

# Features

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 54 (上部にカバーまたは音響コンポーネントが装着されている場合) |
| 定格電圧               | 24 V (AC/DC)                         |
| 1パック               | 1 個                                  |
| 純質量                | 0.07                                 |
| 総質量                | 0.083                                |
| 関税率番号              | 94054990                             |
| EAN                | 4028177656475                        |
| ECLASS 8.0         | 27371220                             |

# Approvals

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-----------|--------------------------|