

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2694.500

ユニバーサルコンソールTP

State: 2026/05/15 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2694.500 - ユニバーサルコンソールTP

TP ユニバーサルコンソール。大部分が一枚の鋼板で造られているので、高い剛性有し、保護等級は IP 55 を達成。フロントに引き出しを取り付けるか、あるいはコンソールデスクを取り付けるかのどちらかを選んでください。また、ドアが分かれているので、アクセスも容易です。ロックインサートは交換可能。

Features

品番	TP 2694.500
仕様	フロントドア (ショート)
製品変更	ユニバーサルコンソールには、VX 25 連結型エンクロージャーシステムの新しいマウンティングプレートが使用されます。
材質	エンクロージャー、グランドプレート：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様 (テクスチャー) 仕上げ マウンティングプレートとグランドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア付き マウンティングプレート グランドプレート
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,300 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	499 mm x 1,196 mm
奥行 (上部)	417.5 mm

Features

奥行 (下部)	500 mm
IKコード	IK08
注記：	短いフロントドア付きのユニバーサルコンソール用：保護等級を保持するには、コンソールデスクを取り付ける必要があります。
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
基材	鋼板製
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,300 mm 奥行 (上部): 417.5 mm 奥行 (下部): 500 mm
1パック	1 個
純質量	72.2 kg
総質量	76 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
製品説明	TP Universal console, WHD: 600x1300x500 mm, Sheet steel, with short front door

Approvals

Approvals

Approvals

TÜV

UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書