

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2694.500

## ユニバーサルコンソールTP

State: 2026/07/02 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2694.500 - ユニバーサルコンソールTP

TP ユニバーサルコンソール。大部分が一枚の鋼板で造られているので、高い剛性有し、保護等級は IP 55 を達成。フロントに引き出しを取り付けるか、あるいはコンソールデスクを取り付けるかのどちらかを選んでください。また、ドアが分かれているので、アクセスも容易です。ロックインサートは交換可能。

## Features

品番	TP 2694.500
仕様	フロントドア（ショート）
製品変更	ユニバーサルコンソールには、VX 25 連結型エンクロージャーシステムの新しいマウンティングプレートが使用されます。
材質	エンクロージャー、グランドプレート：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレートとグランドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア付き マウンティングプレート グランドプレート
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,300 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	499 mm x 1,196 mm
奥行 (上部)	417.5 mm

# Features

---

奥行 (下部)	500 mm
IKコード	IK08
注記：	短いフロントドア付きのユニバーサルコンソール用：保護等級を保持するには、コンソールデスクを取り付ける必要があります。
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
基材	鋼板製
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,300 mm 奥行 (上部): 417.5 mm 奥行 (下部): 500 mm
1パック	1 個
純質量	72.2 kg
総質量	76 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
製品説明	TP Universal console, WHD: 600x1300x500 mm, Sheet steel, with short front door

# Approvals

# Approvals

---

Approvals

TÜV

UL + C-UL (listed)

---

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書