Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3124.310 Blue e IoT アダプター

State: 2025/12/01 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3124.310 - Blue e IoT アダプター

アダプターは、IoT インターフェース (3124.300) との併用で、Blue e シリーズ クーリングユニットのインテリジェントネットワーキングを可能にします。

Features

品番	SK 3124.310
製品説明	アダプターは、IoT インターフェースとの併用で、Blue e シリーズ クーリングユニットのインテリジェントネットワーキングを可能に します。
メリット	デジタル化とネットワーキングは、あらゆる企業に大きなチャンスをもたらします。IoT インターフェース (3124.300) と組み合わせることで、Blue e シリーズのクーリングユニットを、自動化ロジックに手を加えることなくインダストリー 4.0 環境に接続することが、容易に実現可能です。プラグアンドプレイ:IoT インターフェースの環境設定および動作確認は、内蔵のウェブサーバー経由で、素早く、簡単かつプログラミングを一切行わずに行うことができます。状態監視、マスター / スレーブネットワーク内で、クーリングユニット10台まで可能
材質	プラスチック フロント側: 光沢仕上げ エンクロージャー:テクスチャー
塗装色	フロント側:RAL 9005 エンクロージャー:RAL 7035

© Rittal 2025 2

Features

	Blue e IoT アダプター
	配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル
	マウンティングブラケット
	取り付け用アクセサリー
	D-Sub から RJ11 接続ケーブルへ、長さ 150 mm
	トップハットレール (DIN レール) への固定用レールクリップ
インターフェース	1 x Modbus RTU
	1 x クーリングユニット用インターフェース
適用品番	3303.5/6xx
	3304.5/6xx
	3305.5/6xx
	3328.5/6xx
	3329.5/6xx
	3332.5/6xx
	3361.5/6xx
	3366.5/6xx
	3377.5/6xx
	3307.7xx
	3310.7xx
	3382.5/6xx
	3359.5/6xx
	3383.5/6xx
	3273.500
	3384.5/6xx
	3385.5/6xx
	3386.5/6xx
	3387.5/6xx
	9776.550
 寸法:	幅: 80 mm
	高さ: 30 mm

© Rittal 2025

Features

動作温度範囲	0 °C55 °C
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 30
1パック	1個
純質量	0.18
総質量	0.2
関税率番号	85234920
EAN	4028177939059
ETIM 9	EC001099
ETIM 8	EC001099
ECLASS 8.0	27143136

Approvals

Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 4